



MASTER PL-Electronic

15 000 h 5 à 11W

MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6

Lampes MASTER basse consommation non couvertes - le choix idéal pour les utilisateurs finaux à la recherche de lampes performantes avec une fiabilité optimale. Disponibles dans une vaste gamme d'intensités différentes, ces lampes offrent un choix complet adapté aux différentes utilisations et applications.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	B22 [B22]
Durée de vie nominale (nom.)	20000 h
Cycle d'allumage	50000X
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	890 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	890 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	58.3 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	15.0 W
Courant lampe (nom.)	110 mA
Puissance équivalente	70 W
Heure de démarrage (nom.)	1.0 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)	10 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)	60 s
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (max.)	1.5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.4 mg

MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150075205510
Nom du produit de la commande	MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6
Code barre produit	8711500752055

Code de commande	75205510
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
N° de matériau (12NC)	929689142101
Poids net (pièce)	84.000 g

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6	39.6 mm	124.7 mm	48 mm

MasPLE Erp 15W WW B22 220-240V 50/60Hz

