



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Lampes à iodures métalliques monoculot, avec tube à décharge en quartz à l'intérieur d'une enveloppe externe en verre dur

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Description système	-
Culot	E40
Forme de la lampe	T65 [T 65mm]
Finition ampoule	Clair
Position fonctionnement	p [Horizontale]
Durée de vie 5% de mortalité	3000 hr
10 % de défaillances à	5500 hr
Durée de vie 20% de mortalité	8000 hr
Durée de vie 50% de mortalité	12000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	543 [CCT of 4300K]
Indice de rendu des couleurs	57 Ra8
Désignation teinte	Blanc brillant
Température de couleur	4300 K
Flux lumineux EM	85000 Lm
Eff. lum. lampe sur ballast EM	86 Lm/W
Maintien de flux à 15000h	90 %
Maintien du flux à 2000 h	87 %
Maintien du flux à 5000 h	80 %
Maintien du flux à 10000 h	75 %
Coordonnée chromatique X	370 -

Coordonnée chromatique Y 380 -

• Caractéristiques électriques

Puissance lampe	1000 W
Puiss. nom. lampe EL à 25°C	1000.0 W
Flux EM (lm) à 25°C	985.0 W
Tension	220 V
Tension de la lampe	130 V
Courant lampe EM	8.25 A
Temps d'amorçage	30 (max) s
Gradable	Non

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	A+
Contient du mercure	86 mg
Consommation kWh/1000h	1083 kWh

• Exigences conception du luminaire

Température culot	300 (max) C
Température ampoule	555 (max) C

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	382 (max) mm
Diamètre ampoule D	66 (max) mm
Hauteur du centre lumineux L	240 mm
Longueur arc O	80 mm

PHILIPS

• Données produit

Code commercial	183736 45
Code produit EOC	871150018373645
Nom produit	HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
Désignation	HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
Pièces par pack	1
Config. Emballage	4



Packs par carton	4
Code barre produit	8711500183736
Code barre carton regroup.	8711500183743
Code usine	928482600096
Poids net unitaire	0.370 kg

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel




E40

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	Ø (Norm)
HPI-T 1000W/543 E40	382	66	240	80

Données photométriques



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, août 29
Les données sont sujettes à
changement